



EKASTU-Schutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe der 6er Serie



Informationsbroschüre des Herstellers für die Chemikalien-Schutzhandschuhe der 6er Serie

Diese Informationsbroschüre informiert über die bestimmungsgemäße Verwendung der EKASTU-Chemikalien-Schutzhandschuhe der 6er Serie (Kat. 3) und dient als präventive Maßnahme zur Reduzierung von Risiken der Verletzung und/oder Erkrankungen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig, insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-195 („Benutzung von Schutzhandschuhen“). Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Informationsbroschüre entstehen, haftet der Hersteller nicht. Die Gewährleistungs- und Haftungsbestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) werden durch die Angaben dieser Informationsbroschüre nicht erweitert. Die nationalen, wie auch die im Rahmen der EU geltenden gesetzlichen Vorschriften, Verordnungen und Einsatzregeln bezüglich des Einsatzes von Chemikalien-Schutzhandschuhen sind zu beachten.

1 Kennzeichnung

EKASTU
Artikel
CE 0321
Größe
Kategorie
Norm (Piktogramme)

2 Chemische Gefahren DIN EN ISO 374



DIN EN ISO 374-1:2017-03/
Typ B



DIN EN ISO 374-5:2017-03

Chemikalien	Klasse
N-Heptan	2
Natronlauge	6
Schwefelsäure	6

Klassifizierung des Widerstandes gegen Permeation**)

Klasse	Durchbruchzeit min
6	>480
5	>240
4	>120
3	> 60
2	> 30
1	> 10


3 Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 388:2017-01



A	Abriebfestigkeit	Leistungsstufe 4
B	Schnittfestigkeit nach Coup-Test	Leistungsstufe 1
C	Weiterreißfestigkeit	Leistungsstufe 2
D	Stichfestigkeit	Leistungsstufe 1
E	Schnittfestigkeit nach ISO	Leistungsstufe X
F	Schutz gegen Stoßeinwirkung	Leistungsstufe X

Es sind keine Substanzen in den Handschuhen bekannt, die Allergien verursachen können.

4 Maße und Größen nach DIN EN 420:2010-03



Typ	9	10	a
628		x	28 cm
635		X	35 cm
640		X	40 cm
660		X	60 cm
629	X		28 cm
636	X		35 cm

5 Vor dem Einsatz

Vor jedem Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen. Beschädigte Handschuhe sind paarweise auszutauschen. Alle technische Angaben beziehen sich auf den Anlieferungszustand: unbenutzt, ungedehnt bei Raumtemperatur (entsprechend DIN EN ISO 374).

6 Reinigung

Die Reinigung von verschmutzten Handschuhen erfolgt am besten in handwarmem Wasser mit Seifenlösung. Keine Chemikalien verwenden. Scharfkörnige Gegenstände wie Drahtbürsten u.ä. nicht verwenden. Die anschließende Trocknung nach Möglichkeit bei Raumtemperatur, jedoch nicht über 40°C. Bei Kontamination mit einer Chemikalie, bitte den Chemikalienhersteller ansprechen.

7 Lagerung

Die Handschuhe bei einer Temperatur zwischen 15°C und 30°C gestreckt (ungeknickt) in trockenen (maximal 65 RH relativer Luftfeuchte) Räumen lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

8 Angaben zur Entsorgung

Unbenutzte Handschuhe: zusammen mit dem Hausmüll.
Nach Chemikalienkontakt, entsprechend den Entsorgungsvorschriften der jeweiligen Chemikalie.

*) Prüfinstitut: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
Identifikations-Nr. 0321

**) Nach Kontamination kann eine Veränderung der angegebenen Leistungsstufen nicht ausgeschlossen werden.